

HOLEX**Extensie pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	338435 12
GTIN	4067263110477
Clasa articolului	32H

Descriere**Execuție:**

- Model lung, respectiv foarte lung.
- Capătul din față al prelungitorului este profilat ca o bucă elastică. Tarodul se fixează în buca elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.
- Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
- Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în buce elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

Notă:

Bucă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

Descriere tehnică

Prelungitor K ₂	12 mm
Pentru Ø nominal al filetului d ₁ DIN 374/376	M20
Prelungitor L ₃	200 mm
Pentru pătrat K ₁	12 mm
Ø prelungitorului D ₃	16 mm
Prelungitor L ₂	90 mm

Prelungitor $\varnothing D_4$	22 mm
Pentru \varnothing cozii filetate d_2	16 mm
Pentru lungimea de încastrare l_1	41 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Prelungitor