

**Extensie pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 10L****Date comandă**

Numărul de comandă	338435 10L
GTIN	4067263110446
Clasa articolului	32H

Descriere**Execuție:**

- Model lung, respectiv foarte lung.
- Capătul din față al prelungitorului este profilat ca o bucă elastică. Tarodul se fixează în buca elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.
- Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
- Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în buce elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

Notă:

Bucă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

Descriere tehnică

Ø prelungitorului D_3	12 mm
Pentru Ø nominal al filetului d_1 DIN 374/376	M16
Pentru lungimea de încastrare l_1	36 mm
Prelungitor K_2	9 mm
Prelungitor Ø D_4	18 mm
Pentru Ø cozii filetate d_2	12 mm

Prelungitor L ₃	230 mm
Pentru pătrat K ₁	9 mm
Prelungitor L ₂	90 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Prelungitor