

**Garant****Suport, SK 40, ABS® Ø d: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	238420 40
GTIN	4067263110903
Clasa articolului	29W

**Descriere****Livrare:****Livrare completă cu șaibă de etanșare și setul de conversie pentru forma AD.****Notă:**

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.

**Descriere tehnică**

Lungimea proeminenței L <sub>1</sub>	19 mm
Lungime activă A	50 mm
ABS® Ø d	40 mm
Suport	SK 40
Coadă tip	ABS
Normă pentru suport	DIN 69871
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min <sup>-1</sup>
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport ABS

