

Garant**Suport, SK 50, ABS® Ø d: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	238440 100
GTIN	4067263110934
Clasa articolului	29W

Descriere**Livrare:****Livrare completă cu șaibă de etanșare și setul de conversie pentru forma AD.****Notă:**

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.

Descriere tehnică

Lungime activă A	115 mm
Lungimea proeminenței L ₁	95 mm
ABS® Ø d	100 mm
Suport	SK 50
Coadă tip	ABS
Normă pentru suport	DIN 69871
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport ABS

