

Garant**Suport, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	238520 40
GTIN	4067263111030
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

- Suport echilibrat la Q 6,3 la 10.000 1/min.
- Cu răcire interioară.

Standard:**DIN 69893****Notă:**

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.

Descriere tehnică

Lungime activă A	80 mm
Lungimea proeminenței L ₁	51 mm
ABS® Ø d	40 mm
Suport	HSK-A 100
Coadă tip	ABS
Normă pentru suport	DIN 69893
Răcire interioară	da
Ø exterior d ₁	100 mm

Tip produs

Suport ABS