

Garant**Suport plăcuțe de tăiere în Y Vario Plus Eco, dreapta, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274540 3
GTIN	4067263112440
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Pentru retezarea arborilor cu un diametru maxim de 90 mm.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Vario Plus Eco codurile 274530; 274500; 274503.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Descriere tehnică

Este posibilă canelarea axială	nu
Lățime de canelare w	3 mm
Adâncime maximă de așchiere t_{max}	45 mm
Serie	Vario plus Eco
Șurub de strângere	279815 9
Plăcuță amovibilă compatibilă	273656 – 273749

Fișă de date

Lungimea totală L	90,8 mm
X	47 mm
Y	28 mm
Y1	2 mm
X1	9 mm
Tip de utilizare	dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de plăcuțe

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/274540-3>