

Garant**Suport de bază Vario Plus Eco, dreapta, Tip șuruburi de montare: PSC63****Date comandă**

Numărul de comandă	274530 PSC63
GTIN	4067263110811
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport plăcuțe de tăiere Vario Plus Eco.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	105 mm
Tipul de prindere a cozii	PSC63
Bloc terminal	279928 7
Șurub de strângere	279815 24
L ₁	83 mm
f ₂	15 mm
h ₂	23 mm
Șurub de montaj	279815 9
h ₁	19 mm
L ₂	35 mm

Fișă de date

f_1	7 mm
Răcire interioară	da
h_3	54 mm
Serie	Vario plus Eco
Tip de utilizare	dreapta
Tip produs	Suport de bază

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/274530-PSC63>