

**KOMET® Unisix® Plăcuță amovibilă, BK6115, Denumire tip W29: 34-000****Date comandă**

Numărul de comandă	236860 34-000
GTIN	
Clasa articolului	24T

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cod 236650; 236660; 236685; 236686

**Notă:****Valorile de referință menționate se raportează la KUB Trigon®.**

Nu folosiți plăcuța pe poziție de plăcuță centrală!

**Descriere tehnică**

Denumire	34-000
Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 06T304
Categorie	BK6115
Tip	GG(G); ST900
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		