

**Set de bacuri 3 piese, moi, Pentru universal tip: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	314425 250
GTIN	4067263113041
Clasa articolului	32R

**Descriere****Execuție:**

Suprafață de așezare **frezată fin, nebrunată.**

**Aplicație:**

Pentru asamblare pe portbacuri călite.

**Material:**

16 MnCr5

**Adaptat pentru:**

**Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.**

**Notă:**

- În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
- Bacurile moi, de exterior și de interior cumpărate ulterior trebuie rectificade în universal prin rotire plană și concentrică.

**Descriere tehnică**

Pentru universal tip	250 mm
Distanță între găuri L	53,95 mm
Lățimea canalului D	12,72 mm
Lungimea punții A	19,02 mm
Înălțime H	53 mm

## Fișă de date

Lungime L	103 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Mandrină de strung HOLEX cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Bacuri pentru universal cu spirală plană