


**Bucșă elastică pentru fixare cu secțiune circulară, DIN 6343, 185 E, Ø de prindere: 49mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329565 49
GTIN	4067263115977
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Bucșe elastice, pentru fixare **cu secțiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Standard:

DIN 6343

Precizie:

Toleranțe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre și forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt **disponibile la cerere!!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm neted. De la Ø 9,0 mm cu caneluri transversale.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	110 mm
K	84 mm
A	73 mm
F	66 mm

Fișă de date

Unghi α	15 grad
Tip	185 E
Tip produs	Bucșă elastică