

**Foarfecă pentru cabluri, Lungimea totală: 225mm****Date comandă**

Numărul de comandă	730090 225
GTIN	4003773088882
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Taie neted și curat, fără strivire.

Cap cu tăișuri în formă de seceră. Foarfecă brunată, mânere îmbrăcate în plastic. **Două zone de tăiere:** Muchia de tăiere principală în trepte menține cablurile mai mici și mai mari cât mai aproape de articulație în timpul tăierii; muchia de tăiere din față este utilizată pentru a tăia treptat cablurile foarte mari. **Capacitate enormă:** taie cablurile solide din cupru sau aluminiu de până la 35 mm<sup>2</sup>, cele cu mai multe fire de până la 70 mm<sup>2</sup> și cele cu fire fine de până la 120 mm<sup>2</sup>.

**Aplicație:**

Pentru tăierea cablurilor din cupru și aluminiu.

**Material:**

**Oțel special pentru scule**, forjat în matriță.

**Descriere tehnică**

Putere tăiere până la Ø de	23 mm
Putere de tăiere	120 mm <sup>2</sup>
Lungimea totală	225 mm
Tip produs	Foarfecă