



Dispozitiv de tăiat țevi TubiX® cu ajustare rapidă, Pentru Ø până la: 30mm



Date comandă

Numărul de comandă	818380 30
GTIN	4003773090038
Clasa articolului	86A

Descriere

Execuție:

Carcasă metalică ușoară și durabilă din magneziu, cu role de ghidare cu rulment cu ace și roată de tăiere. Debavurator manual retractabil în corp. Rotiță de tăiat de schimb, inclusă.

Avantaj:

Susținere autonomă și prindere la țevi cu ajutorul **reglării rapide QuickLock**.

· **Poziționări rapide și precise ale roții de tăiere pentru diferite diametre ale țevii.**

Aplicație:

Universal, pentru tăierea țevelor din **cupru, aluminiu și a celor din INOX cu pereți subțiri** (grosimea pereților de până la 2 mm).

Piese de schimb:

Rotiță de tăiat de schimb cu rulment cu ace și ax cu schimbare rapidă, vezi Cod 818385.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	TubiX
Lungime	54 mm
Alezaj rotiță de tăiat	7,8 mm
Pentru Ø exterior al țevii	3 - 30 mm
Ø rotiță de tăiat	20 mm

Fișă de date

Lățime roțiță de tăiat	6,2 mm
Lățime	55 mm
Înălțime	26 mm
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

Accesorii

Roțiță de tăiat de schimb Tip 1	818385 1
---------------------------------	----------