

HOLEX**Raportor simplu cu șină reglabilă, Ø sector gradat x lungimea tijei:
150X300mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 453402 150X300 |
| GTIN | 4067263117414 |
| Clasa articolului | 42F |

Descriere**Execuție:**

Cu riglă culisantă pe lungime; extremitatea șinei înclinată la 45°. Arc de grad deschis cu gradație 10 – 170°; citire 1°. **Gradație cromată mată.** Cu șurub de fixare. Neîntărit.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Lungimea tijei | 300 mm |
| Ø sector gradat | 150 mm |
| Citire | 1 grad |
| Eroare de toleranță | ±30 minut sexagesimal |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tehnică de măsurare | analog |
| Material | Oțel superior, INOX |
| Toate componentele | călit |
| Ambalaj | Husă |
| Calibrarea | F3 |

Tip produs

Raportor

Servicii

CalibrareRaportor / sector gradat Tip GRAD

025810 GRAD