

HOLEX**Raportor simplu cu șină reglabilă, Ø sector gradat x lungimea tijei:
300X600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	453402 300X600
GTIN	4067263117438
Clasa articolului	42F

Descriere**Execuție:**

Cu riglă culisantă pe lungime; extremitatea șinei înclinată la 45°. Arc de grad deschis cu gradație 10 – 170°; citire 1°. **Gradație cromată mată.** Cu șurub de fixare. Neîntărit.

Descriere tehnică

Citire	1 grad
Lungimea tijei	600 mm
Eroare de toleranță	±30 minut sexagesimal
Ø sector gradat	300 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analog
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Husă
Calibrarea	F3

Tip produs

Raportor

Servicii

CalibrareRaportor / sector gradat Tip GRAD

025810 GRAD