



## Șurubelniță unghiulară cu acumulator, Mărime coadă: CLBA653



### Date comandă

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 071142 CLBA653 |
| GTIN               | 697099373209   |
| Clasa articolului  | 03S            |

### Descriere

#### Execuție:

Sculele fără cablu pentru montaj Cleco® CellClutch™ sunt inteligente și totuși simple când vine vorba de utilizare, aducând programarea pe linia de montaj, cu funcția clasică de numărare. Precizie și acuratețe la repetare cu o valoare CMK > 1.67 (la o toleranță de ±10% conform ISO 5393).

- **Simplu de programat: Pentru a evita erorile și a îmbunătăți productivitatea, programați turațiile și procesele de înșurubare.**
- **Cuplajul Cleco recunoscut: Aduce fiabilitate și durabilitate mare în linia de producție.**
- **Lumină de stare a operatorului: Afișaj color pentru îmbinarea filetată - și stare contor pentru loturi.**
- **LED în mai multe culori: Lumină de lucru pentru mesaj de răspuns „OK/NOK” al operatorului, cu lumina concomitentă a piesei de prelucrat.**
- **Strategii programabile de înșurubare: Scăpați de defectele șurubului și de erorile de înșurubare cu ajutorul turațiilor și al strategiilor programabile.**
- **Platformă unitară pentru baterii.**

#### Livrare:

Fără biți de cheie tubulară, fără acumulator și fără încărcător.

#### Notă:

Pentru acumulatele și încărcătoarele compatibile, consultați Cod 073827 Ref. MB18; 073816 Ref. MB18 precum și Cod 073840 Pentru reglarea momentului de rotație este necesar un dispozitiv de presetare, pe care-l găsiți de la Cod 654381.

### Descriere tehnică

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Intervalul momentului de torsiune | 16 - 65 Nm |
|-----------------------------------|------------|

## Fișă de date

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Greutate fără acumulator | 1,93 kg                    |
| Tip acumulator           | Litiu-Ion                  |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V                       |
| Interval de turație      | 12 - 115 min <sup>-1</sup> |
| Alimentare cu energie    | Alimentare la rețea        |
| Tip produs               | Șurubelniță                |