

Garant**Cap arbore Ø 9,75 – 320 mm, Prindere: SK40****Date comandă**

Numărul de comandă	237546 SK40
GTIN	4045197608536
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

Sub formă de monobloc sau cu prindere HW63. Cu sistem de răcire interioară.

Piese de schimb:

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

Răcire interioară: da

Ø exterior D_1 : 63 mm

Lungime utilă L_1 : 81 mm

Lungime activă A: 91 mm

Descriere tehnică

Prindere	SK40
Ø exterior D_1	63 mm
Lungime utilă L_1	81 mm
Lungime activă A	91 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat