

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251706 20/16
GTIN	4045197651013
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
șurub pentru portplăcuță	259025 3
Mărime coadă	20 mm
Cod ISO Suport	MVJNR/L 2020K16
Mărimea plăcuței	16 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Gheară de strângere	259038 2
Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm
Portplăcuță	259031 39
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500