


DCMT 11T308, Categorie: SP4019

Date comandă

Numărul de comandă	260475 SP4019
GTIN	
Clasa articolului	28D

Descriere

DCMT 11T308 SP4019 Categorie: SP4019
 Sfărâmător de aşchii: 73
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4,5 mm
 Avans f : 0,1 - 0,45 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 30 - 440 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	UNI
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	30 - 440 m/min
Condiție de tăiere	continuu
Sfărâmător de aşchii	73
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4,5 mm
Categorie	SP4019

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire