

**DCMT 070202, Categorie: SP4019****Date comandă**

Numărul de comandă	260470 SP4019
GTIN	
Clasa articolului	28D

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Aplicația principală	UNI
Sfârâmător de așchii	73
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 440 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4,5 mm
Categorie	SP4019
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Numărul de schimbări / tășuri	2

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire