

**DC.T 11T308, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	260492 CA510
GTIN	4960664697625
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 11T308 CA510 Categorie: CA510

Sfârâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Sfârâmător de așchii	GK
Condiție de tăiere	continuu
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire