

**CNGA 120404, KBN25M, Tip: MEW****Date comandă**

Numărul de comandă	255609 MEW
GTIN	4960664507122
Clasa articolului	25H

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile CBN cu strat de acoperire **MEGACOAT**. MultiEdge Wiper; plăcuțe amovibile cu câte 2 tășuri cu geometrie Wiper.

Categorie: KBN25M

Modelul muchiilor așchietoare: MEW

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avans f : 0,15 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 200 m/min

Descriere tehnică

Modelul muchiilor așchietoare	MEW
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,2 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 200 m/min
Avans f	0,15 - 0,3 mm/rot

Categorie	KBN25M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNGA 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	KBN25M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	indicat în anumite condiții		
neregulat	recomandat		
înterupt	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		