

Mitutoyo**SET DE etriere digitale IP67, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	412629 10
GTIN	4067263132813
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Etrier electronic cu sistem electronic Absolut și ecran mare, ușor de citit. Rezistent la apă, ulei și praf. Datorită consumului redus de energie, poate funcționa continuu 18000 h alimentat de la o baterie (Ref. 300: 5000 h). Dispozitivul pornește automat când este manevrat și se oprește automat când nu este folosit cca. 20 minute.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

3x șubler Cod 412623 Ref. 150

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357. set compus din 10x Cod 412623 ref. 150.

Descriere tehnică

Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Decuplare automată	da
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	15000 h
Tijă adâncime existentă	da

Citare	0,01 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	A1
Clasă de protecție IP	IP 67
Număr de baterii incluse	1
Standard	ISO 13385
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 10X200 mm	021010 10X200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 10X200 mm	021000 10X200

Accesorii

Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357