

**SET DE etriere digitale TESA-CAL IP67 cu tijă rotundă de adâncime, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	405523 3
GTIN	4067263132806
Clasa articolului	45A

**Descriere****Execuție:**

Ghidaj perfect al cursorului pe șină, pentru o deplasare lină și omogenă. Construcție robustă pentru durabilitate și stabilitate pe termen lung a rezultatelor. Protecție ridicată împotriva prafului și a lichidelor. Lizibilitate bună cu scală circulară mare și cu contrast ridicat. Durabilitatea mare a bateriei vă scutește de schimbarea frecventă a acesteia.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. set compus din 3x Cod 412759 ref. 150.

**Descriere tehnică**

Citare	0,0005 inch
Citare comutabilă	mm / inch
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Citare	0,01 mm

## Fișă de date

Calibrarea	A1
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Decuplare automată	da
Lungimea ciocului	40 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Valoarea de măsurare și punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby	da
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Comutare Stand-by	da
Tijă adâncime existentă	da
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 ore
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	1
Tijă de adâncime	Ø 1,6
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/405523-3>