



SET DE etriere digitale TWIN-CAL IP67 cu tijă rotundă de adâncime, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 3



Date comandă

Numărul de comandă	405521 3
GTIN	4067263132745
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

- Ghidaj perfect al cursorului pe șină, pentru o deplasare lină și omogenă.
- Construcție robustă pentru durabilitate și stabilitate pe termen lung a rezultatelor.
- Protecție ridicată împotriva prafului și a lichidelor.
- Lizibilitate bună cu scală circulară mare și cu contrast ridicat.
- Durabilitatea mare a bateriei vă scutește de schimbarea frecventă a acesteia.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. set compus din 3x Cod 412785 ref. 150.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.

Descriere tehnică

Standard	ISO 13385
Dimensiune internațională	CR2032

Tijă de adâncime	Ø 1,6
Comutare Stand-by	da
Număr de baterii incluse	1
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Decuplare automată	da
Clasă de protecție IP	IP 67
Calibrarea	A1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire comutabilă	mm / inch
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 h
Lungimea ciocului	40 mm
Tijă adâncime existentă	da
Tip de baterii	Celulă buton
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Citire	0,0005 inch
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Citire	0,01 mm
Interfață	TESA Link Connector TLC
Interfață	Interfață USB
Interfață	TESA Link Connector TLC
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de
măsurare maxim 3X200 mm

021000 3X200

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu
de măsurare maxim 3X200 mm

021010 3X200

Accesorii

Cablu de date TLC, 2 m Tip USB

498918 USB

Cablu de date TLC, 2 m Tip D

498918 D

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032