

Garant

Surubelniță dinamometrică cu suport pentru biți de 1/4 inch, cu scală, declanșare automată, moment maxim de rotație: 30cNm



Date comandă

Numărul de comandă	659100 30
GTIN	4067263117179
Clasa articolului	61E

Descriere

Execuție:

- Mâner de forță ergonomic cu suprafață Haptoprene aderentă asigură o transmisie ridicată a puterii.
- Clar și ușor de citit datorită afișajului numeric mare.
- Cursă scurtă de declanșare de 36° cu semnal clar audibil și perceptibil.
- Mecanism de declanșare cu 10 elemente de blocare din oțel de scule din aliaj înalt, cu rezistență ridicată la uzură pentru o durată lungă de viață.
- Depășirea valorii este împiedicată de către ambreiajul de suprasarcină („Slipper”).
- Ușor de utilizat și recunoaștere simplă a stării de blocare și deblocare datorită inelului de semnalizare portocaliu de pe butonul rotativ.
- Suport pentru biți (1/4 inch - D 6,3 / F 6,3) cu eliberare rapidă. Schimbare rapidă a biților cu o singură mână.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Rotire în sensul invers acelor de ceasornic fără funcție de cuplu pentru slăbirea conexiunilor cu șuruburi.

Standard:

Verificat conform **DIN EN ISO 6789**.

Precizie:

± 6 %.

Descriere tehnică

Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
-------------------------------	---------------------

Fișă de date

Suport pentru biți	D 6,3
Suport pentru biți	F 6,3
Citire comutabilă	cNm
Rezoluție	0,2 cNm
Datele pot fi protocolate	nu
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Calibrarea	O1
Lungimea totală L	204 mm
Momentul maxim	30 cNm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Procedeu de măsurare	Moment de rotație
Direcția de strângere	Strângere pe dreapta
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Feedback	Semnal acustic
Feedback	de declanșare
Afișaj	analog
Standard	DIN EN ISO 6789
Greutate	310 g
Tehnică de măsurare	meccanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Intervalul momentului de torsiune	2 - 30 cNm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Moment de rotație, reglat fix	da
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/659100-30>

