

**Garant**
**Cap bilateral de alezat HW, Prindere: HW80**

**Date comandă**

Numărul de comandă	237610 HW80
GTIN	4045197676764
Clasa articolului	20N

**Descriere**
**Execuție:**

Capul bilateral de alezat este format dintr-un corp de bază și un suport pentru plăcuțe amovibile. Prindere cu interfață HW.

Alezarea se poate regla individual.

Cu arbore sincron la cerere.

**Aplicație:**

Pentru lărgirea găurilor existente.

Răcire interioară: da

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC..1204..

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 140 mm

Ø arborelui: 114,5 - 153 mm

Șurub pentru plăcuțe amovibile: 219864

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	140 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219864
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC..1204..
Ø arborelui	114,5 - 153 mm
Prindere	HW80
Răcire interioară	da

Tip produs

Sculă de alezat