

**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNGA 120404, CBN (0°), Tip: ME****Date comandă**

Numărul de comandă	255608 ME
GTIN	4960664598892
Clasa articolului	25H

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile CBN cu strat de acoperire **MEGACOAT**. MultiEdge; plăcuțe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tășuri.

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,2 mm
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 200 m/min
Modelul muchiilor așchietoare	ME
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	KBN05M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNGA 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	KBN05M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		