

**Garant****Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 16/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260611 16/10
GTIN	4045197653239
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională $L_4$ a suporturilor neutre	13 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungimea totală $L$ a suporturilor neutre	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.X 1003
Mărimea plăcuței	10 mm
Lungimea activă $L_1$ a suporturilor neutre	20,3 mm
Mărime coadă	16 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Portplăcuță	269005 11
Cod ISO Suport	SRDCN 1616H10
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare $\kappa$	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Portplăcuță Tip 11	269005 11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500