

**Garant****SOGX 130511, HB6535, Tip: ST900**

## Date comandă

Numărul de comandă	234092 ST900
GTIN	4045197697882
Clasa articolului	21E

## Descriere

**Adaptat pentru:**

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

**Recomandare:**

La găurire cu suport Cod 234015 și Cod 234025, reduceți avansul la 70%.

Avans f: 0,09 - 0,2 mm/rot

## Descriere tehnică

Tip	ST900
Serie	Power Drill
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 130511
Categorie	HB6535
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,09 - 0,2 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	270 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	150 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		