

**Garant****Burghiu de percuție din carbură SDS-plus, Ø×lungimea totală: 6,5X210mm****Date comandă**

Numărul de comandă	789040 6,5X210
GTIN	4067263125723
Clasa articolului	71C

**Descriere****Execuție:**

Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată. **Geometria 4×90°** cu **tăișuri special concepute cu înălțime egală** și umeri stabili asigură găuri precise stabilie dimensional pentru plasarea profesională de bolțuri și fixarea sigură a diblurilor. 4 corpuri spiralate de burghiu pentru un proces de găurire agreabil silențios cu nivel scăzut de vibrații și cu ghidaj optim în orificiul perforat. **Protecția armată** concepută **radial**: împiedică agățarea la întâlnirea armăturii și crește durabilitatea. Plăcuță robustă din carbură **dintr-o singură bucată**, cu 4 tăișuri, înglobată în întregime în corpul burghiului. Riscul de rupere scade sensibil.

**Avantaj:**

- **Panta scurtă a spiralei asigură evacuarea rapidă a pulberii de alezare.**
- **Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în continuare potrivită pentru execuția găurilor de dibluri.**
- **Designul 4×4 permite o concentricitate precisă și minimizează uzura și pierderile prin frecare.**

**Aplicație:**

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire.

**Descriere tehnică**

Lungimea spiralei	150 mm
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră

