

Garant**SOGX 100408, HB6640, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	234076 INOX
GTIN	4045197697820
Clasa articolului	21E

Descriere**Adaptat pentru:**

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 și Cod 234025, reduceți avansul la 70%.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Serie	Power Drill
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 100408
Categorie	HB6640
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,07 - 0,14 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	75 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		