

**Garant****SOGX 050204, HB6530, Tip: ST1400**

### Date comandă

Numărul de comandă	234034 ST1400
GTIN	4045197697653
Clasa articolului	21E

### Descriere

**Adaptat pentru:**

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

**Recomandare:**

La găurire cu suport Cod 234015 și Cod 234025, reduceți avansul la 70%.

**Notă:**

A nu se folosi ca tăiș interior (neapărat necesar pentru tăiș interior = tip de material de așchiere HB630).

Avans f: 0,06 - 0,12 mm/rot

### Descriere tehnică

Tip	ST1400
Serie	Power Drill
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 050204
Categorie	HB6530
Materialul sculei	Carbură

Avans f	0,06 - 0,12 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		