

Garant GRIDLINE

**Sertar ESD cu închidere individuală cu o singură mână 50 kg, 26×24G,
Înălțime frontală a sertarului: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972455 200
GTIN	4067263126393
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Capacitate portantă 50 kg.

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului - împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Livrare:

Sertar complet cu câte o pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Descriere tehnică

cu deblocare individuală a sertarelor	da
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Lățime utilă	650 mm
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Înălțimea utilă	175 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg

Greutate	18 kg
Lățimea utilă în G	26
Înălțimea frontală	200 mm
Adâncimea utilă în G	24
Adâncime utilă	600 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×24G
Tip produs	Sertar