

Garant GRIDLINE

**Sertar ESD cu închidere individuală cu o singură mână 50 kg, 26×24G,
Înălțime frontală a sertarului: 50mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 972455 50 |
| GTIN | 4067263126348 |
| Clasa articolului | 9GK |

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Capacitate portantă 50 kg.

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului - împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Livrare:

Sertar complet cu câte o pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------|
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 50 kg |
| Lățime utilă | 650 mm |
| cu deblocare individuală a sertarelor | da |
| Înălțimea frontală | 50 mm |
| Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână |
| Lățimea utilă în G | 26 |
| Adâncimea utilă în G | 24 |

| | |
|---|----------------|
| Domeniu de utilizare | Dulap de scule |
| Greutate | 11 kg |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 26×24 |
| Înălțimea utilă | 25 mm |
| Adâncimea utilă | 600 mm |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD |
| lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×24G |
| Tip produs | Sertar |