

Garant GRIDLINE

**Sertar ESD, 36×24G, Înălțime frontală a sertarului: 75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972473 75
GTIN	4067263126416
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

**Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Capacitate portantă 50 kg.

**Livrare:**

Sertar complet cu câte o pereche de șine de ghidare.

**Culoare:**

Corp sertare și parte frontală în gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere ESD.**

**Descriere tehnică**

Greutate	16 kg
cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Înălțimea frontală	75 mm
Adâncimea utilă în G	24
Înălțimea utilă	50 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Adâncime utilă	600 mm
Lățime utilă	900 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg

Lățimea utilă în G	36
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×24G
Tip produs	Sertar