

Garant GRIDLINE

Sertar ESD, 36×24G, Înălțime frontală a sertarului: 125mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972473 125
GTIN	4067263126430
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Capacitate portantă 50 kg.

Livrare:

Sertar complet cu câte o pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Corp sertare și parte frontală în gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere ESD.**

Descriere tehnică

Greutate	19 kg
Înălțimea frontală	125 mm
Lățime utilă	900 mm
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Adâncimea utilă în G	24
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Înălțimea utilă	100 mm
Adâncime utilă	600 mm

Lățimea utilă în G	36
cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×24G
Tip produs	Sertar