

Garant GRIDLINE

Carcasa cabinetului de instrumente ESD pentru sertare, 36×24G, Înălțime: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972470 1500
GTIN	4067263126522
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Carcasă de dulap de scule ESD-conductoare în 40×28G, potrivită pentru sertarele 36×24G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare potrivite la nr. 972473.

Cablu de împământare ESD inclus.**Culoare:**

Corp gri deschis similar RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex., capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile ESD. La montarea carcasei pentru dulap de scule cu sertare trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a dulapului.

Descriere tehnică

Adâncime în G	28
Înălțimea utilă pentru sertare	1400 mm
Înălțimea utilă	1400 mm

Lățime în G	40
Număr raft culisant	0
Capacitate portantă maximă	4000 kg
Număr de sertare	0
Echipare ESD	da
Greutate	65 kg
Lățime	1000 mm
Cablu de împământare ESD inclus	da
Număr de uși	0
Înălțime	1500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Împământare	Conexiune de împământare pe carcasă
Adâncime	700 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	element de inserție modular
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×24G
Tip produs	Carcasă dulap de scule

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21

914227 HU21