

Garant GRIDLINE

Dulap de scule ESD complet echipat cu sertare 50 kg, 36×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1000/10**Date comandă**

Numărul de comandă	972460 1000/10
GTIN	4067263126553
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule **conductibil pentru ESD**, conform DIN EN 61340-5-1. Dulap de scule echipat complet 40×28G, cu sertare 36×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietore cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Cablu de împământare ESD inclus.**Culoare:**

Corp și corp sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu strat de pulbere ESD.**

Notă:

- **La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.**
- **Toate părțile din plastic (de exemplu, capacele de acoperire și mânerele) nu sunt conductoare ESD.**

Descriere tehnică

Lățime	1000 mm
Greutate	162 kg
Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă	900 mm
Înălțime	1000 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Lățime utilă sertare	900 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	element de inserție modular
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	36×24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Carcasa cabinetului de instrumente ESD pentru sertare Înălțime 1000 mm	972470 1000
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 100 mm	972473 100
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 75 mm	972473 75