



KOMET® Cap de alezat B301, Ø Dmin: 178 mm



Date comandă

Numărul de comandă	238301 178
GTIN	4047109005792
Clasa articolului	24B

Descriere

Execuție:

Cu prindere ABS® B301 pentru fixarea suporturilor pentru plăcuțe cu reglaj fin tip M302.

Precizia de poziționare este de 0,002 mm pe Ø prin vernier. Alimentare centrală cu lichid de răcire până la tăiș.

Aplicație:

Pentru prelucrarea alezajelor de Ø29,5 până la 199 mm.

Pentru setări de mare precizie, suportul plăcuței se poate face după montare pe mașină.

Notă:

Vă rugăm să comandați separat plăcuța cu ajustare fină Cod 238310 (M302) și plăcuțele amovibile (consultați Grupa 26).

Răcire interioară: da

Intervalul valorilor de prelucrat: 178 - 199 mm

Lungime activă L₁: 90 mm

Ø cozii ABS® D_s: 100

Utilizare: 238310 70

Set de șuruburi de fixare: 249900 SW10/30

Descriere tehnică

Utilizare	238310 70
Intervalul valorilor de prelucrat	178 - 199 mm
Ø minim D _{min}	178

Ø cozii ABS® D _s	100
Lungime activă L ₁	90 mm
Set de șuruburi de fixare	249900 SW10/30
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	găurire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

Set de șuruburi de fixare DIN 913 10 buc. Acționare SW10/30	249900 SW10/30
KOMET® Plăcuță cu ajustare fină M302 Tip 70	238310 70