

Garant GRIDLINE

Carcasă ESD 24G pentru autoechipare cu sertare, 20×20G, înălțime carcasă: 300mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972040 300
GTIN	4067263129608
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Pentru sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cu cilindru cu știfturi.

Aplicație:

Carcasă cu sertare pentru echiparea personalizată a posturilor de lucru ESD nr. 972010 - 972015, a posturilor de lucru reglabile pe înălțime ESD nr. 972017, a bancurilor de lucru ESD nr. 972150 - 972195.

Culoare:

Corp gri deschis similar RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

- **Toate piesele din plastic (de ex., capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile ESD. La montarea sertarelor în carcasă, trebuie să se aibă în vedere ca suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor să fie egală cu înălțimea utilă a carcasei.**
- **Carcasa Pro este posibilă doar un singur sertar cu o înălțime față de 50 mm, numai în poziția superioară.**

Descriere tehnică

Înălțime	300 mm
Lățime	600 mm

Înălțimea utilă pentru sertare	225 mm
Adâncime	650 mm
Adâncime în G	26
Greutate	11,6 kg
Înălțimea utilă	225 mm
Lățime în G	24
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Încuietoare cilindrică	element de inserție modular
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
-------------------------------	-------------