

Garant GRIDLINE

Sertar ESD, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului: 100mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972045 100
GTIN	4067263129653
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcție stabilă din oțel, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Mânere aluminiu. Sertare cu ștanțări pentru prinderea barelor despărțitoare cu fante la intervale de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm).

Adaptat pentru:

Toate carcasele ESD 24G.

Culoare:

Corp sertare și parte frontală în gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Carcasa Pro este posibilă doar un singur sertar cu o înălțime față de 50 mm, numai în poziția superioară.

Descriere tehnică

Înălțimea frontală	100 mm
Lățimea utilă în G	20
Adâncime utilă	500 mm
Adâncimea utilă în G	20
Înălțimea utilă	75 mm
Lățime utilă	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg

Fișă de date

Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×20G
Tip produs	Sertar