

Garant GRIDLINE

**Sertar ESD, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972045 250
GTIN	4067263129691
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcție stabilă din oțel, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Mânere aluminiu. Sertare cu ștanțări pentru prinderea barelor despărțitoare cu fante la intervale de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm).

**Adaptat pentru:**

Toate carcusele ESD 24G.

**Culoare:**

Corp sertare și parte frontală în gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere ESD.**

**Notă:**

Carcasa Pro este posibilă doar un singur sertar cu o înălțime față de 50 mm, numai în poziția superioară.

**Descriere tehnică**

Lățimea utilă în G	20
Înălțimea utilă	225 mm
Adâncime utilă	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Înălțimea frontală	250 mm
Lățime utilă	500 mm

## Fișă de date

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Adâncimea utilă în G	20
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×20G
Tip produs	Sertar