



Cap de reglare fină KOMET® B301, Ø Dmin: 58mm



Date comandă

Numărul de comandă	238301 58
GTIN	4047109005716
Clasa articolului	24B

Descriere

Execuție:

Cu prindere ABS® B301 pentru fixarea suporturilor pentru plăcuțe cu reglaj fin tip M302.

Precizia de poziționare este de 0,002 mm pe Ø prin vernier. Alimentare centrală cu lichid de răcire până la tăiș.

Aplicație:

Pentru prelucrarea alezajelor de la Ø29,5 până la 121 mm.

Reglarea în stare montată a plăcuței cu ajustare fină, pentru lucrări de mare precizie.

Notă:

Vă rugăm să comandați separat plăcuțele adecvate - cu ajustare fină, Cod 238310 (M302), și amovibile.

Descriere tehnică

Utilizare	238310 40
Ø minim D _{min}	58
Ø cozii ABS® D _s	50
Lungime activă L ₁	70 mm
Set de șuruburi de fixare	249900 SW6
Ø arborelui	58 - 71 mm
Coadă tip	ABS

Fișă de date

Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	găurire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/238301-58>