

**Set de bare de strunjit din carbură dreapta, dreapta, Tip: SET06****Date comandă**

Numărul de comandă	260389 SET06
GTIN	4067263132103
Clasa articolului	29W

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	C08K SCLCR 06
Cod ISO Suport	C10K SCLCR 06
Cod ISO Suport	C12M SCLCR 06
Decalaj central L <sub>3</sub>	5 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	6 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	8 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN 8024

Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	10 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	14 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7,6 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9,6 mm
Înălțime de strângere $L_2$	11,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Ø cozii $D_s$	8 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Ø cozii $D_s$	12 mm
Tip de utilizare	dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară