



## Cap de reglare fină KOMET® B301, Ø Dmin: 35,5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	238301 35,5
GTIN	4047109005662
Clasa articolului	24B

### Descriere

#### Execuție:

**Cu prindere ABS® B301 pentru fixarea suporturilor pentru plăcuțe cu reglaj fin tip M302.**

Precizia de poziționare este de 0,002 mm pe Ø prin vernier. Alimentare centrală cu lichid de răcire până la tăiș.

#### Aplicație:

**Pentru prelucrarea alezajelor de la Ø29,5 până la 121 mm.**

Reglarea în stare montată a plăcuței cu ajustare fină, pentru lucrări de mare precizie.

#### Notă:

Vă rugăm să comandați separat plăcuțele adecvate - cu ajustare fină, Cod 238310 (M302), și amovibile.

### Descriere tehnică

Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	25
Utilizare	238310 10
Ø minim D <sub>min</sub>	35,5
Lungime activă L <sub>1</sub>	50 mm
Set de șuruburi de fixare	249900 SW3
Ø arborelui	35,5 - 42 mm
Coadă tip	ABS

## Fișă de date

Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	găurire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/238301-35,5>