

Centură de fixare 2 piese pentru fixare cu clichet și cârlig ascuțit, Lungime: 8m



Date comandă

Numărul de comandă	086220 8
GTIN	4049924500070
Clasa articolului	08Z

Descriere

Execuție:

Benzi din poliester foarte puternice și cu întindere redusă cu acoperire de PU durabilă (EN 12195-2). Clichete robuste rezistente la coroziune și cârlige ascuțite cu utilizare simplă.

Aplicație:

Pentru **fixarea pe podea, prinderea și fixarea** componentelor în atelier și la asigurarea transportului.

Notă:

Centurile de fixare nu au cod de culoare. Culoarele pot fi ușor diferite.

Descriere tehnică

Forță de prindere maximă LC	2000 daN
Lățimea centurii	50 mm
Lungime	8 m
Forță de pretensionare la forța manuală (50 daN)	300 daN
Standard	EN12195-2
Tip produs	Chingă de strângere