



Șurubelnițe speciale cu acumulator, Tip: C18RAD-0



Date comandă

Numărul de comandă	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Mașini de găurit și înșurubat unghiulare MILWAUKEE cu acumulator și șurubelnițe cu clichet

- Sistem electronic REDLINK™ de control al turației fără trepte, funcționare pe dreapta / stânga și protecție la suprasarcină.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Acumulatori Red Li-Ion cu monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare.

Mașină de găurit și înșurubat unghiulară ușoară și simplă de manevrat pentru locuri greu accesibile, foarte compactă – **dimensiune pe colț de numai 95 mm**. Reglare electronică a momentului în 10 trepte, plus treapta de găurire, mandrină **FIXTEC** cu strângere rapidă. LED-ul roșu semnalizează atingerea momentului de rotație.

Avantaj:

Extrem de compactă, cu dimensiune pe colț de numai 95 mm.

Livrare:

Inclusiv încărcător și geantă de transport.

Fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Acumulator compatibil Cod 073816 Ref. MB18.

Descriere tehnică

Utilizare tipică	Strong
Greutate	1,9 kg
Moment maxim de rotație dur	20 Nm
Forma	Pistol de găurit și înșurubat în unghi
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	C18RAD-0
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	28 mm
Sistem de prindere	Ø 1,0 – 10 mm
Turație maximă treapta 1	0 - 1500 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Număr de acumuloare incluse	0
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip acumulator	Litiu-Ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	Piatră
Tip produs	Șurubelniță

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC

