

HOLEX**Perie cu sârmă răsucită Sârmă de oțel, Ø periei D1×grosimea perilor:
19X0,35mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5748 19X0,35
GTIN	4067263136200
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Sârmă specială netedă, **înnodată**, presată într-un manșon de oțel, Ø ax 6 mm, densitate uniformă a garniturii, deosebit de rezistentă la uzură.

Corespunde cu cod 574850.

Aplicație:

Pentru debavurare, evacuare a zgurii și pentru toate lucrările de periere semidificile și dificile.

Peria se deschide mai mult sau mai puțin larg în funcție de turație și de aceea poate fi introdusă și în spații mai înguste de exemplu, pentru a lucra în interiorul carcaselor.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	6 mm
Ø periei D ₁	19 mm
Număr de cozi răsucite	6
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	28 mm
Turație maximă	20000 min ⁻¹

Grosimea perilor	0,35 mm
Material garnitură	Sârmă de oțel
Răsucire în cozi	răsucit spre stânga
Tip produs	Perie

Accesorii

Perie cu sârmă răsucită Sârmă de oțel Ø periei D1×grosimea perilor 19X0,35 mm	574850 19X0,35
--	----------------