

**HOLEX****Pachet perii rotunzi cu coadă, sârmă de Inox 0,20 mm, Ø periei D1×lățimea garniturii L1: 50X15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5742 50X15
GTIN	4067263136309
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

Sârme speciale ondulate, Ø ax 6 mm.

Corespunde cu cod 574253.

**Aplicație:**

Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare. Turațiile mari sporesc performanța periei.

Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Lățimea garniturii L <sub>1</sub>	15 mm
Ø periei D <sub>1</sub>	50 mm
Turație maximă	15000 min <sup>-1</sup>
Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub>	12 mm
Grosimea perilor	0,2 mm
Material garnitură	Sârmă din INOX

Răsucire în cozi

Ondulat

Tip produs

Perie rotundă

---

## Accesorii

Perie rotundă cu coadă  
Sârmă din INOX 0,20 mm Ø periei  
D1×lățimea garniturii L1 50X15 mm

574253 50X15