

HOLEX**Perie rotundă cu coadă Sârmă din INOX 0,20 mm, Ø periei D1×lățimea garniturii L1: 60X15mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG5742 60X15 |
| GTIN | 4067263136316 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere**Execuție:**

Sârme speciale ondulate, Ø ax 6 mm.

Corespunde cu cod 574253.

Aplicație:

Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare. Turațiile mari sporesc performanța periei.

Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------|
| Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁ | 17 mm |
| Lățimea garniturii L ₁ | 15 mm |
| Ø cozii D _s | 6 mm |
| Turație maximă | 15000 min ⁻¹ |
| Ø periei D ₁ | 60 mm |
| Grosimea perilor | 0,2 mm |
| Material garnitură | Sârmă din INOX |

| | |
|------------------|---------------|
| Răsucire în cozi | Ondulat |
| Tip produs | Perie rotundă |

Accesorii

| | |
|--|--------------|
| Perie rotundă cu coadă Sârmă din INOX 0,20 mm Ø periei D1×lățimea garniturii L1 60X15 mm | 574253 60X15 |
|--|--------------|